




More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,GS7

Sistema di pesatura su rotaia DWT/RC 300 HYK

WK-106-0016



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	300 kg
Campo di tara	-300 kg

Parametri fisici

Display	10,1" graphic colour touchscreen
---------	----------------------------------



Accessori (Additional Fee)

Display
 Lettore di tessere transponder
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485
 Stampanti di ricevuta
 Cavo USB (connessione bilance - stampanti)