



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,GS7

Waga dynamiczna kolejkowa DWT/RC 300 HYK

WK-106-0016



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne

| | |
|-----------------------------|---------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 300 kg |
| Zakres tary | -300 kg |

Parametry fizyczne

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Wyświetlacz | 10,1" graficzny kolorowy dotykowy |
|-------------|-----------------------------------|



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyświetlacze
 Czytniki kart transponderowych
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485
 Drukarki paragonowe
 Przewód USB (waga - drukarka)