

Balance multifonctionnelle TMX15C.6.H2.K

WP-119-0034





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics




Checkweighing

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6 kg
Capacité minimale [Min]	40 g
Précision de lecture [d]	2 g
Étendue de tare	-6 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	0,2 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	15,6" graphique couleurs écran tactile

mm ×240 mm ×510 mm 7 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal 0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave), RS485 (2×M12 8P), 4IN / 40UT (2×prises de courant M12
×240 mm ×510 mm 7 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal 0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
×240 mm ×510 mm 7 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal 0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
×510 mm 7 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal 0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
7 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal 0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
hermétique), Profibus DP (travail dans le mode slave),
câbles par)
externes PRINT, TARA, START - version de terminal avec 4 4 sorties (ports M12 8P), module de plate-forme de balance entaire - max. 3 pièces, paramètres métrologiques
0 V AC 50/60 Hz
C
% RH sans condensation
4



Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante) Lecteurs de cartes à transpondeur Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA) Câbles de réseau (balance – Ethernet) Afficheurs Câbles RS 232, RS 485 Lecteurs de code-barres Imprimantes d étiquettes
Modules de plateforme supplémentaires
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Poids de classe F1 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Câble USB (balance – imprimante)
Convertisseur RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]