

Cámara automática para pesaje de filtros





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

La automática cámara para pesaje de los filtros se caracteriza por un alto grado de hermeticidad, y un gran platillo perforado permite el pesaje preciso de filtros de varios tamaños (máx. ø100). Está fabricado en acero inoxidable resistente a productos químicos, decoloración y ralladuras. El innovador sistema de desmontaje de la cámara facilita la limpieza. La cubierta superior de la cámara tiene una abertura acristalada, gracias a la cual el usuario tiene la oportunidad de asegurarse de que al cerrar la cámara el filtro no haya cambiado de posición.

La automática cámara de pesaje de filtro se puede utilizar en el microbalanza MYA 5Y y ultra-microbalanza UYA 5Y después de desmontar la cámara de pesaje tradicional. Al realizar un pedido para la automática cámara de pesaje de filtro especifique el número de serie de su balanza.La sustitución de la cámara estándar por una cámara filtrante específica sólo puede ser realizada por un servicio RADWAG autorizado.

## Trabaja con (Additional Fee)

Microbalanza para calibración de pipetas MYA 5Y.P Ultra-Microbalanza UYA 5Y

Microbalanza MYA 5Y