



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,GWF](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,GWF)

## Camera di pesatura automatica dei filtri

WX-002-0135



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

La camera di pesatura automatica dei filtri è caratterizzata da un elevato grado di tenuta e l'ampio piatto traforato consente di pesare con precisione filtri di diverse dimensioni (max  $\varnothing 100$ ). È realizzata in acciaio inox resistente agli agenti chimici, allo scolorimento e ai graffi. L'innovativo sistema di smontaggio della camera ne facilita la pulizia. Il coperchio superiore della camera è dotato di un'apertura vetrata, in modo che l'utente possa assicurarsi che il filtro non cambi posizione quando si chiude la camera.

La camera di pesatura automatica dei filtri può essere utilizzata nella microguida MYA 5Y e nella ultra microguida UYA 5Y dopo la rimozione della camera di pesatura tradizionale. Quando si effettua un ordine per una camera di pesatura automatica a filtro, si prega di specificare il numero di fabbrica della bilancia. La sostituzione di una camera standard con una dedicata ai filtri può essere effettuata solo da un servizio di assistenza autorizzato RADWAG.

### Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P  
UYA 5Y Ultra-Microbilancia

Microbilancia MYA 5Y