



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,GXX](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,GXX)

# XA 52.5Y.KO 手動マスコンパレータ

WL-405-0022



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Automatic sliding door

## データシート

| 計測パラメータ          |              |
|------------------|--------------|
| E1 校正範囲          | 1 – 50 g     |
| E2 校正範囲          | 10 mg – 50 g |
| F1 校正範囲          | 1 mg – 50 g  |
| F2 校正範囲          | 1 mg – 50 g  |
| M1 校正範囲          | 1 mg – 50 g  |
| M2 校正範囲          | 1 mg – 50 g  |
| 最大ひょう量 [Max]     | 52 g         |
| 最小表示 [d]         | 1 µg         |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 1,5 µg       |
| 標準繰り返し性 [Max]    | 5 µg         |
| 許容繰り返し性          | 8 µg         |

| 計測パラメータ      |   |
|--------------|---|
| 直線性          | ±20 µg  |
| 偏置（試験荷重）     | 1d / 1 mm   |
| 電気補償範囲       | 0 – +52 g   |
| 安定化時間        | 5 s   |
| 調整           | 外部、天秤のレベルから（着脱式アダプター）   |
| 物理的パラメータ     |   |
| ディスプレイ       | 10" セル サンプル 赤外線式  |
| 計量皿寸法        | ø30 mm  |
| 計量装置の寸法      | 564×253×300 mm  |
| 制御デバイスの寸法    | 249×170×72 mm   |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 765×515×545 mm  |
| 正味重量         | 15,7 kg   |
| 総重量          | 20,1 kg   |
| 通信インターフェース   |   |
| 通信インターフェース   | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 環境条件         |   |
| 動作温度         | +15 – +35 °C  |
| 動作温度変化率      | ±1 °C / 12 h  |
| 相対湿度         | 40% – 70%   |
| 相対湿度変化率      | ±5% / 4 h   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
防振台  
追加モジュール  
天秤用保護カバー  
バーコードスキャナ  
RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ  
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー  
レシートプリンタ  
指紋リーダー  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]