



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,GXX](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,GXX)


# XA 52.5Y.KO Ktle komparatr

WL-405-0022



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

 Automatic sliding door

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E1 kalibrasyon aralıđı	50 g
E2 kalibrasyon aralıđı	100 mg – 50 g
F1 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 50 g
F2 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 50 g
M1 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 50 g
M2 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 50 g
Maksimum yk [Max]	52 g
Okuma iinđruluđu [d]	0,005 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	2,5 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	6 µg
Permissible repeatability	5 µg

Metrolojik parametreler	
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – +52 g
Kararlılık süresi	5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	ø24 mm
Weighing device dimensions	564×253×300 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları	765×515×545 mm
Net ağırlık	15,7 kg
Brüt ağırlık	20,1 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +35 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±1 °C / 12 h
Atmosferik nem	40% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	±5% / 4 h
<b>Tekrarlanabilirlik</b> , Sınıf F2 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.	

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 cables  
Etiket Yazıcısı

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
RS 232, RS 485 Kabloları  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]