

Bilancia di precisione C32.15.PM

WL-223-0006





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing

Replaceable unit



GLP Procedures

ALIBI Memory



Animal weighing



Density determination

Specifiche

Parametri metrologici		
Portata massima [Max]	15 kg	
Portata minima [Min]	-	
Intevallo di precarico	1,5 kg	
Divisione [d]	0,01 g	
Campo di tara	-15 kg	
Portata minima (secondo USP)	8,2 g	

Parametri metrologici	
Portata minima (U=1%,k=2)	0,82 g
Ripetibilita (Max)	0,015 g
Ripetibilita (5% Max)	0,004 g
Linearità	±0,03 g
Tempo di stabilizzazione	1 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	-
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	5" graphic colour
Dimensione piatto	200×185 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	520×520×280 mm
Peso net	10 kg
Peso lordo	13 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 posizionamenti dello standard di massa.

Il tempo di stabilizzazione dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

Precarico - valore pari al ±10% del carico massimo [Max] della bilancia legalizzata. È possibile avviare la bilancia con la massa posta sul piatto pari al valore di precarico massimo.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Display
Tavoli antivibranti
Alimentatore
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Tavolo di pesata professionale

Lettore di codici a barre Pesatura sottopensile Cavo seriale RS 232, RS 485 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio Stampanti di ricevuta

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

- RAD Key [WX-010-0005]
- "Alibi Reader" PC Software [WX-010-0114]

Device dimensions L x P x A



