



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,GZV

SAL/H/PLUS - Paslanmaz çelik antivibrasyon masası



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Konstrüksiyon	
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Load-bearing capacity	40 kg
Fiziksel parametreler	
Ambalaj boyutları	820×711×816 mm
Net ağırlık	61 kg
Brüt ağırlık	77 kg
Uzunluk	770 mm
En	680 mm
Yükseklik	815±10 mm

İle uyumlu

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi
XA 5Y.M.A Mikro Teraziler

Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F
MYA 5Y Mikro Terazi
XA 5Y Analitik Terazi
XA 5Y.KO Manuel kütle komparatör

Cihaz boyutları

SAL/H/PLUS

