



More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,H2O

UMA 10.5Y

WL-415-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

特徴

| | |
|---------------|-----------------|
| 特徴 | |
| E1 精度 | 1 mg – 10 g |
| E2 精度 | 1 mg – 10 g |
| F1 精度 | 1 mg – 10 g |
| F2 精度 | 1 mg – 10 g |
| 最大容量 [Max] | 10 g |
| 分度 [d] | 0,0001 mg |
| 最大称量 [5% Max] | 0,2 µg |
| 最大称量 [Max] | 0,4 µg |
| 最大称量 | 0,6 µg |
| 最大称量 | 0 µg |
| 最大称量 | 0 – 6,1 g |
| 最大称量 | 30 s |
| 最大称量 | 最大称量 (最大称量) |
| 特徴 | |
| 最大称量 | 10" 最大称量 + 最大称量 |



UMA-100, UMA-1000



UMA-control unit



UMA-5

