



More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,H32](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,H32)

# Transductor de masa MW-01-A6

WX-016-0283



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Clase OIML	II o III
Numero máximo de divisiones legalizadas	10000 e
Corriente mínima de 1 división legalizada	0,5 $\mu$ V
Corriente maxima en una división legalizada	1,95 $\mu$ V
Impedancia mínima de convertidor tensometrico	50 $\Omega$
Impedancia máxima de convertidor tensométrico	1200 $\Omega$
Corriente de alimentación en convertidor tensométrico	5V DC
Crecimiento maximo de la señal	19,5 mV
Conexión de convertidores tensométricos	4 o 6 hilos + ekran
Construcción	
Grado de protección	IP 66
Chasis	aluminio
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, ETHERNET IP, 3xIN / 3xOUT

<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
<b>Parámetros físicos</b>	
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	300×250×130 mm
Masa neta	1 kg
Masa bruta	1,4 kg
Multirangos	SI
<b>Características utilidades</b>	
Numero máximo de plataformas en servicio	1

## Trabaja con (Additional Fee)

Convertidor RS 232 a USB

Pantallas

## Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- MW Manager [WX-010-0113]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

