



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,H7Z


Comparador de masa XA 21.5Y.KO

WL-405-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Puertas automáticas

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
E1 Rango de calibración	500 mg – 20 g
E2 Rango de calibración	1 mg – 20 g
F1 Rango de calibración	1 mg – 20 g
F2 Rango de calibración	1 mg – 20 g
M1 Rango de calibración	1 mg – 20 g
M2 Rango de calibración	1 mg – 20 g
Maxima capacidad [Max]	21 g
Legibilidad [d]	0,001 mg
Repetibilidad estándar [Máx.]	3 µg
Repetibilidad estándar [5% Máx.]	1,3 µg
Repetibilidad permitida	5 µg

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±9 µg
Excentricidad (la prueba de carga)	1d / 1 mm
Rango de compensación eléctrica	0 – +21 g
Tiempo de estabilización	5 s
Calibración	interna (automatica)
Parámetros físicos	
Pantalla	10" gráfico color pantalla táctil
Dimensión de platillo	ø24 mm
Dimensiones de la unidad de pesaje	564×253×300 mm
Dimensiones de la unidad de control	249×170×72 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	765×515×545 mm
Masa neta	15,7 kg
Masa bruta	20,1 kg
Interface de comunicación	
Conectividad	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +35 °C
Ritmo de cambios de temperatura de trabajo	±1 °C / 12 h
Humedad relativa de aire	40% – 70%
Ritmo de cambios de humedad relativa	±5% / 4 h

La repetibilidad se expresa como la desviación estándar calculada para 6 ciclos de medición ABBA, determinada experimentalmente bajo las condiciones ambientales especificadas en OIML R111 (Tabla C.1) para la calibración de patrones de clase F2.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Etiqueta RFID
Mesas antivibratil
Módulos adicionales
Protecciones de seguridad
Escáner de códigos de barra
Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas
THBR 2.0 - Indicador de condiciones de ambiente
Cámara de XA 4Y y XA 5Y balanzas
Impresoras de recibos
Lector de huellas dactilares
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS System Network Management of Calibration Process [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]