




More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,H7Z](https://mirror.radwag.com/fr/info,w1,H7Z)

# Comparteur de masse XA 21.5Y.KO



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions

 Automatic sliding door

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	500 mg – 20 g
E2 Plage d'étalonnage	1 mg – 20 g
F1 Plage d'étalonnage	1 mg – 20 g
F2 Plage d'étalonnage	1 mg – 20 g
M1 Plage d'étalonnage	1 mg – 20 g
M2 Plage d'étalonnage	1 mg – 20 g
Capacité maximale [Max]	21 g
Précision de lecture	0,001 mg
Répétabilité standard [5% Max]	1,2 µg
Répétabilité standard [Max]	3 µg
Répétabilité admissible	5 µg

Paramètres métrologiques	
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – 21 g
Temps de stabilisation	5 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø24 mm
Dimensions d'unité de pesage	564×253×300 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de colis	765×515×545 mm
Masse nette	15,7 kg
Masse brute	20,1 kg
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +35 °C
Vitesse de changements de température de travail	±1 °C / 12 h
Humidité relative d'air	40% – 70%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±5% / 4 h

**Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Tag RFID  
 Tables antivibratoires  
 Modules complémentaires  
 Écran de protection anti-poussière  
 Lecteurs de code-barres  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Imprimantes d'étiquettes

THBR 2.0 - Monitoring des conditions environnementales  
 Boîte pour XA 4Y et XA 5Y balances  
 Imprimante de tickets de caisse  
 Lecteur d'empreintes digitales  
 Câbles RS 232, RS 485  
 Câbles RS 232 (balance – imprimante)

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Système RMCS [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]