



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,H7Z](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,H7Z)


# Comparatore di massa XA 21.5Y.KO

WL-405-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

 Automatic sliding door

## Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	500 mg – 20 g
Campo di calibrazione E2	1 mg – 20 g
Campo di calibrazione F1	1 mg – 20 g
Campo di calibrazione F2	1 mg – 20 g
Campo di calibrazione M1	1 mg – 20 g
Campo di calibrazione M2	1 mg – 20 g
Portata massima [Max]	21 g
Divisione [d]	0,001 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	1,2 µg
Ripetibilità standard [Max]	3 µg
Ripetibilità consentita	0,6 µg

Parametri metrologici	
Carico decentrato (verifica)	1d / 1 mm
Intervallo di compensazione elettrica	0 – +21 g
Tempo di stabilizzazione	5 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensione piatto	ø24 mm
Dimensioni del sistema di pesatura	564×253×300 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Dimensioni del pacco	765×515×545 mm
Peso net	15,7 kg
Peso lordo	20,1 kg
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +35 °C
Velocità di variazione della temperatura	±1 °C / 12 h
Umidità relativa	40% – 70%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 4 h

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe F2.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori (Additional Fee)

Tag RFID  
Tavoli antivibranti  
Moduli aggiuntivi  
Capottina protettiva per bilance  
Lettore di codici a barre  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
stampanti per etichette

THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali  
Armadio per bilance XA 4Y e XA 5Y  
Stampanti di ricevuta  
Lettore di impronte digitali  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

- RMCS Lite [WX-010-0164]