



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,H7Z](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,H7Z)


# XA 21.5Y.KO Ktle komparatr

WL-405-0021



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

 Automatic sliding door

## Teknik Veriler

### Metrolojik parametreler

E1 kalibrasyon aralıđı	500 mg – 20 g
E2 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 20 g
F1 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 20 g
F2 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 20 g
M1 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 20 g
M2 kalibrasyon aralıđı	1 mg – 20 g
Maksimum yk [Max]	21 g
Okuma iinđruluđu [d]	0,001 mg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	3 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1,3 µg
Permissible repeatability	5 µg

Metrolojik parametreler	
Dođrusallık	$\pm 9 \mu\text{g}$
Eksantriklik (test edilmiş yük)	1d / 1 mm
Elektrik kompanzasyon aralığı	0 – +21 g
Kararlılık süresi	5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	$\varnothing 24 \text{ mm}$
Weighing device dimensions	564×253×300 mm
Kontrol cihazı boyutları	249×170×72 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	765×515×545 mm
Net ağırlık	15,7 kg
Brüt ağırlık	20,1 kg
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 – +35 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	$\pm 1 \text{ °C} / 12 \text{ h}$
Atmosferik nem	40% – 70%
Atmosferik nem değişim hızı	$\pm 5\% / 4 \text{ h}$

**Tekrarlanabilirlik**, Sınıf F2 standartlarının kalibrasyonu için OIML dokümanı R111'de (Tablo C.1) belirtilen çevresel koşullar altında deneysel olarak belirlenen 6 ABBA ölçüm döngüsü için hesaplanan standart sapma olarak ifade edilir.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri  
Antivibrasyon masaları  
Ek modüller  
Koruyucu kapak  
Barkod okuyucu  
RS 232, RS 485 Kablolari

Etiket Yazıcısı  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
XA 4Y ve XA 5Y terazileri için kabini  
Fiş yazıcı  
Parmak izi okuyucu  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]

• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]