



More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,H8F

Balança de precisão 5Y.35.PM

WL-224-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



Formulation


Newton unit
measurement


Statistics



Checkweighing



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Density determination



Differential weighing


Ambient conditions
monitoring


Statistical Quality Control



Packaged Goods Control



ALIBI Memory



Wi-Fi

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos

Capacidade máxima [máx] 35 kg

Carga mínima 5 g

| Parâmetros metrológicos | |
|----------------------------------|--|
| Faixa de pré-carga | 3,5 kg |
| Resolução [d] | 0,1 g |
| Unidade de verificação [e] | 1 g |
| Faixa de tara | -35 kg |
| Repetibilidade padrão [5% máx.] | 0,04 g |
| Repetibilidade padrão [Máx.] | 0,05 g |
| Peso mínimo (USP) | 100 g |
| Peso mínimo (U=1%, k=2) | 10 g |
| Linearidade | ±0,3 g |
| Tempo de estabilização | 1 s |
| Ajuste | interna (automática) |
| Classe OIML | II |
| Parâmetros físicos | |
| Sistema de nivelamento | semiautomática – LevelSENSING |
| Display | 10" gráfico colorida tela touchscreen |
| Escopo de entrega | Balança de precisão, prato de pesagem, capa protetora contra poeira em tecido, fonte de alimentação. |
| Dimensões até prato de pesagem | 350×260 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 520×520×280 mm |
| Peso líquido | 12 kg |
| Peso bruto | 16 kg |
| Construção | |
| Classe de proteção | IP 43 |
| Interface de comunicação | |
| Interface de comunicação | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Parâmetros elétricos | |
| Fonte de alimentação | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balança: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W* |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de operação | +10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

MediaBox
Etiquetas RFID
Mesas antivibração
Adaptadores de energia
Módulos adicionais
Mesas de pesagem profissionais
Capa protetora para balanças

Leitores de código de barras
Case de armazenamento para balanças
Pesagem por baixo
RS 232, RS 485 cabos
Impressora de recibos
Leitor de impressão digital
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]

Dimensões do dispositivo L x P x A

