



More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,H98

Balanza dinámica DWT/RC SP

WK-106-00_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	15 – 60 kg
Legibilidad [d]	5 – 20 g
División de legalización [e]	5 – 20 g
Clase OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55
Teclado	panel táctil
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfaces opcionales	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Características utilidades	
Rendimiento	max 100 pieza/min
Velocidad de transportador	0,1 – 1,7 m/s

*Clase de precisión para básculas automáticas utilizadas en sistemas de control de contenidos envasados (CCE).



Accesorios (Additional Fee)

Pantallas
 Lector de tarjetas transpondedor
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
 Cables RS 232, RS 485

Teclado, manipuladores
 Adaptadores USB
 Impresoras de recibos
 Cable USB (Bascula a Impresora)

Programas (Additional Fee)

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]