



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,HB4](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,HB4)

# Piattaforma PLC/300/C3

WX-009-0008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	300 kg
Divisione [d]	100 g
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65
Costruzione	mild steel St3S
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Parametri fisici	
Dimensione piatto	500x700 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	730x800x270 mm

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




## Accessori (Additional Fee)



Bilancia CY10 per controllo CPC  
 Terminale di pesata PUE CY10  
 Bilancia multifunzione CY10  
 Terminale di pesata PUE 5  
 Bilancia di precisione CY10  
 Terminale di pesata PUE HX7

Terminale di pesata PUE C32  
 Terminale di pesata PUE 7.1  
 Terminale di pesata PUE C315  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Terminale di pesata PUE H315


## Device dimensions L x P x A




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm