



More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,HFK](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,HFK)

# Wielofunkcyjna waga najazdowa nierdzewna HX7.4N.600/1500.H4

WP-227-1004



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne     |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 600 / 1500 kg         |
| Obciążenie minimalne [Min]  | 4 kg                  |
| Dokładność odczytu [d]      | 200 / 500 g           |
| Działka legalizacyjna [e]   | 200 / 500 g           |
| Zakres tary                 | -1500 kg              |
| Klasa dokładności OIML      | III                   |
| Parametry fizyczne          |                       |
| Wyświetlacz                 | 7" graficzny kolorowy |

| Parametry fizyczne                      |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Długość przewodu                        | 3 m                                                                                                                                              |
| Wymiar szalki                           | 1500×1500 mm                                                                                                                                     |
| Wymiary opakowania S x G x W            | 1900×1600×600 mm                                                                                                                                 |
| Masa netto                              | 269,7 kg                                                                                                                                         |
| Masa brutto                             | 311,3 kg                                                                                                                                         |
| Konstrukcja                             |                                                                                                                                                  |
| Stopień ochrony                         | IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 terminal                                                                                                      |
| Klawiatura                              | membranowa                                                                                                                                       |
| Konstrukcja                             | Stal nierdzewna AISI304                                                                                                                          |
| Interfejs komunikacyjny                 |                                                                                                                                                  |
| Interfejs                               | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU                                                                                                    |
| Interfejsy opcjonalne                   | USB (M12 4P), Ethernet, moduł RS485, moduł RS232, moduł Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametry elektryczne                   |                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                               | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                          |
| Maksymalny pobór mocy                   | 25 W                                                                                                                                             |
| Zasilanie opcjonalne                    | 12 – 24 V DC                                                                                                                                     |
| Warunki środowiskowe                    |                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy                       | -10 – +40 °C                                                                                                                                     |
| Temperatura przechowywania              | -10 – +50 °C                                                                                                                                     |
| Wilgotność względna powietrza           | 10% – 80% RH bez kondensacji                                                                                                                     |
| Miernik                                 | PUE HX7                                                                                                                                          |
| Ilość przycisków                        | 22                                                                                                                                               |
| Cechy użytkowe                          |                                                                                                                                                  |
| Maksymalna ilość obsługiwanych platform | 2                                                                                                                                                |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Wyświetlacze  
 Zasilacze  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Przewód USB (waga – drukarka)  
 Przewody WE/WY  
 Skanery kodów kreskowych


Drukarki etykiet  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Przyciski sterujące  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Moduły dodatkowych platform  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Moduły dodatkowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]  
 • Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]  
 • R-Lab [WX-010-0080]  
 • RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • Alibi Reader [WX-010-0114]  
 • Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia S x G x W



| Model          | Max     | A    | B    | C    | C1 | D    | E    | F    | G    | H    |
|----------------|---------|------|------|------|----|------|------|------|------|------|
| HX7.4N.150.H1  | 150 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| HX7.4N.300.H1  | 300 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| HX7.4N.600.H1  | 600 kg  | 840  | 860  | 45,5 | 76 | 1040 | 1710 | 778  | 940  | 1170 |
| HX7.4N.150.H2  | 1500 kg | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.300.H2  | 300 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.600.H2  | 600 kg  | 1100 | 1200 | 45,5 | 76 | 1300 | 2050 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.1500.H2 | 1500 kg | 1100 | 1200 | 52,5 | 76 | 1300 | 2150 | 1118 | 1200 | 1430 |
| HX7.4N.300.H3  | 300 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| HX7.4N.600.H3  | 600 kg  | 1200 | 1500 | 45,5 | 76 | 1400 | 2350 | 1418 | 1300 | 1530 |
| HX7.4N.1500.H3 | 1500 kg | 1200 | 1500 | 52,5 | 76 | 1400 | 2450 | 1418 | 1300 | 1530 |
| HX7.4N.300.H4  | 300 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| HX7.4N.600.H4  | 600 kg  | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |
| HX7.4N.1500.H4 | 1500 kg | 1500 | 1500 | 52,5 | 76 | 1700 | 2450 | 1418 | 1600 | 1830 |

\* dimensions in mm