


HY10.300.HRP.H Basamenti ad alta risoluzione

WP-340-0005





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

Dosing

Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing

Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation

Newton unit measurement



Statistics

Transactions



Checkweighing



GLP Procedures

Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit

SQC Statistical Quality Control

ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	300 kg
Portata minima [Min]	50 g
Intevallo di precarico	60 kg

Parametri metrologici			
Divisione [d]	1 g		
Campo di tara	-300 kg		
Ripetibilita	3 g		
Linearità	±6 g		
Tempo di stabilizzazione	3 s		
Calibrazione	internal (automatic)		
Parametri fisici			
Display	10,1" graphic colour touchscreen		
Dimensione piatto	800×600 mm		
Dimensioni del pacco L x P x A	800×1000×537 mm		
Peso net	71,5 kg		
Peso lordo	119 kg		
Costruzione			
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal		
Costruzione	Stainless steel AISI304		
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304		
Interfaccia di comunicazione			
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)		
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)		
Parametri elettrici			
Alimentatore	100 - 240 V AC 50/60 Hz		
Environmental conditions			
Ambiente di lavoro	+10 - +40 °C		
Umidità relativa	15% - 80%		

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche. Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.

Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

^{*} Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti) Lettore di tessere transponder Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA, Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)

Display

Cavo seriale RS 232, RS 485

cavi IN/OUT

Lettore di codici a barre


stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Moduli aggiuntivi della piattaforma


Moduli aggiuntivi RS 232 – USB Converter


Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software "Development Studio" RADWAG [WX-010-0104]

Device dimensions L x P x A







A1	A2	Н
360	280	180±5
500	400	180±5
500	500	180±5
800	600	180±5
1000	800	180±5
1250	1000	180±5
	360 500 500 800 1000	360 280 500 400 500 500 800 600 1000 800

Dimensions in mm

PUE HY10