



More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,HKQ

Comparateur de masse UYA 6.5Y.KO.Q



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
E1 Plage d'étalonnage	1 mg – 5 g
E2 Plage d'étalonnage	1 mg – 5 g
F1 Plage d'étalonnage	1 mg – 5 g
F2 Plage d'étalonnage	1 mg – 5 g
M1 Plage d'étalonnage	1 mg – 5 g
M2 Plage d'étalonnage	1 mg – 5 g
Capacité maximale [Max]	6,1 g
Précision de lecture [d]	0,1 µg
Répétabilité standard [Max]	0,4 µg
Répétabilité standard [5% Max]	0,2 µg
Répétabilité optimale*	0,15 µg
Linéarité	±3 µg
Excentricité (pour la charge examinée)	1d / 1 mm
Étendue d'équilibrage électrique	0 – +6,1 g
Temps de stabilisation	10 s

Paramètres métrologiques	
Temps de cycle ABBA	≤100 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Dimension du plateau	ø16 mm
Dimensions d'unité de pesage	370×160×175 mm
Dimensions de terminal de lecture	249×170×72 mm
Dimensions de l'armoire anti-courant d'air	560×350×255 mm
Dimensions de colis L x P x H	655×755×445 mm
Dimensions de l'emballage du piège anti-courant d'air	820×840×630 mm
Masse nette	10,6 kg
Masse brute	16,5 kg
Construction	
Poids internes de lest	-
Poids externes de lest	-
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Conditions environnementales	
Température du travail	+15 – +30 °C
Vitesse de changements de température de travail	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Humidité relative d'air	40% – 60%
Vitesse de changements d'humidité relative d'air	±2% / 4 h

***Répétabilité** est exprimée par l'écart standardisé déterminé pour 6 cycles ABBA déterminé expérimentalement dans les conditions environnementales définies dans le document OIML R111 (Tableau C.1) pour le calibrage des masses de référence de la classe E1.

Conditions optimales : mesure automatique avec robot sans intervention de l'opérateur, réalisée en laboratoire dans des conditions de classe E1, sur une table de pesée découplée et sans courants d'air venant du haut.

Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

Programmes d'application : - Pesage, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de masse volumique, statistiques, comptage de pièces

Caractéristique supplémentaire (Incluses) :

- Écran tactile couleur 10"
- Niveau à bulle, pied ajustable et fonction RAZ
- Paravent
- Module climatique intégré : température, humidité et pression atmosphérique
- Procédures d'étalonnage intégrées : ABA, ABBA, etc.
- Électronique et alimentation du système de pesage séparées de l'unité d'affichage
- Logiciel de transmission des données
- Câbles USB
- Cellule de pesage électromagnétique

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessoires (Additional Fee)

Tag RFID
Câbles RS 232, RS 485
Imprimantes d'étiquettes

Imprimante de tickets de caisse
Tables de balance professionnelle

Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]