



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,HN8](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,HN8)










# Bilancia multifunzione CY10.15/30.C2.K.M3

WP-125-1008



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Statistical Quality Control
-  Wi-Fi

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	15 / 30 kg
Portata minima [Min]	100 g
Divisione [d]	5 / 10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 / 10 g
Campo di tara	-30 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Sistema di livellamento	manual
Display	10" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	400x500 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	720x620x210 mm
Peso net	12,1 kg
Peso lordo	14,1 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 43 terminal
Struttura	steel + ABS
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2xUSB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 – +70 °C
Multi scala	YES
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max.2

**Il tempo di stabilizzazione** dipende dalle condizioni esterne e dalla dinamica di posizionamento del carico sul piatto; specificato per il profilo FAST.

\*Il consumo di energia dipende dalla configurazione del terminale e dal numero e dal tipo di dispositivi esterni collegati.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



## Accessori (Additional Fee)

MediaBox  
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
Tag RFID  
Alimentatore  
Moduli aggiuntivi della piattaforma  
Moduli aggiuntivi  
Piattaforme con struttura in materiale plastico  
Capottina protettiva per bilance

Letto di codici a barre  
stampanti per etichette  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
Letto di impronte digitali  
Convertitore RS 232 – USB  
Stampanti di ricevuta

## Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

## Device dimensions L x P x A

