



# Dynamische Waage DWT/RC 150/HYF

WK-106-0032

More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,HOL](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,HOL)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	150 kg
Min. Belastung	1 kg
Ablesbarkeit [d]	50 g
Tarierbereich	-150 kg
Physikalische Parameter	
Display	10,1" grafisch farbiger Touchscreen
Höhe Wägeplattform	800 ± 50 mm (andere Höhe auf Kundenbestellung)
Konstruktion	
Schutzart	IP 66 / 67
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-10 – +40 °C
Besonderheiten	
Geschwindigkeit Förderband	0,1 – 0,5 m/s



## Zubehör (Additional Fee)

Displays

Transponderkartenleser

Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)

Kabel RS 232, RS 485

Barcode-Scanner

Etikettendrucker

Tastaturen, Taster

Thermische Drucker

USB-Kabel (Waage – Drucker)

## Software (Additional Fee)

• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]

• E2R Checkweigher [WX-010-0055]