



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,HOL](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,HOL)

# Balance dynamique DWT/RC 150/HYF

WK-106-0032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	150 kg
Capacité minimale [Min]	1 kg
Précision de lecture [d]	50 g
Étendue de tare	-150 kg
Paramètres physiques	
Afficheur	10" graphique couleurs écran tactile
Hauteur de plate-forme de balance	800 ± 50 mm (autres dimensions possibles pour une demande spéciale des clients)
Construction	
Degré de protection	IP 66 / 67
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Utilitaire features	
Vitesse de convoyeur	0,1 – 0,5 m/s



## Accessoires (Additional Fee)

Afficheurs  
Lecteurs de cartes à transpondeur  
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)  
Câbles RS 232, RS 485  
Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes  
Claviers, manipulateurs  
Imprimante de tickets de caisse  
Câble USB (balance – imprimante)

## Software (Additional Fee)

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]