

DWT/RC 150/HYF Sistema controllo peso automatico wk-106-0032





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	150 kg
Portata minima [Min]	1 kg
Divisione [d]	50 g
Campo di tara	-150 kg
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen
Altezza della piattaforma	800 ± 50 mm (other levels of platform on client requirement)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 - +40 °C
Caratteristiche operative	
Velocita del trasportatore a rulli	0,1 - 0,5 m/s



Accessori (Additional Fee)

Display Lettore di tessere transponder Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA) Cavo seriale RS 232, RS 485 Lettore di codici a barre stampanti per etichette Tastiera, interruttori esterni Stampanti di ricevuta cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]