




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,HPG](https://mirror.radwag.com/de/info,w1,HPG)

## Analogausgangsmodul (HX7, HY10)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Analogausgangsmodul wandelt das Ausgangssignal der Waage (Masse) in ein analoges Signal um. Der Massenwert wird meist als 4-20 mA Stromsignal dargestellt. Aufgrund der geringen Auflösung des Moduls (mehrere Tausend) wird ein solches Signal in der Automatisierung für Prozesse mit geringer Präzision verwendet.

Das Analogausgangsmodul ist in folgenden Modulen erhältlich: im Kommunikationsmodul IM01.EX-2 und im Wägemodul MW01-A7 sowie gegen Aufpreis in den Terminals PUE HX7 und PUE HY10.

### Kompatibel mit

Wägeterminal PUE HX7

Wägeterminal PUE HY10