




More information on the website  
[mirror.radwag.com/de/info,w1,HPG](http://mirror.radwag.com/de/info,w1,HPG)

## Analogausgangsmodul (HX7, HY10)

WX-016-0297



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Analogausgangsmodul wandelt das Ausgangssignal der Waage (Masse) in ein analoges Signal um. Der Massenwert wird meist als 4-20 mA Stromsignal dargestellt. Aufgrund der geringen Auflösung des Moduls (mehrere Tausend) wird ein solches Signal in der Automatisierung für Prozesse mit geringer Präzision verwendet.

Das Analogausgangsmodul ist in folgenden Modulen erhältlich im Kommunikationsmodul IM01.EX-2 sowie gegen Aufpreis in den Terminals PUE HX7 und PUE HY10.

### Kompatibel mit (Additional Fee)

Wägeterminal PUE HX7  
Wägeterminal PUE HY10

Kommunikationsmodul