



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,HYD](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,HYD)

# Balance mono capteur C315.30.C2.M

WP-123-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold


Newton unit  
measurement


GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques                                      |        |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 30 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 200 g  |
| Précision de lecture [d]                                      | 10 g   |
| Échelon de légalisation [e]                                   | 10 g   |
| Étendue de tare                                               | -30 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 1 g    |
| Classe de précision OIML                                      | III    |

| Paramètres physiques                                |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Afficheur                                           | 4,3" LCD (rétro-éclairé)               |
| Dimension du plateau                                | 400×500 mm                             |
| Dimensions de colis L x P x H                       | 720×620×210 mm                         |
| Masse nette                                         | 12,5 kg                                |
| Masse brute                                         | 14,5 kg                                |
| Construction                                        |                                        |
| Degré de protection                                 | IP 65 construction, IP 43 terminal     |
| Construction                                        | acier pulvériséacier St3S              |
| Matériel du plateau                                 | Acier inoxydable AISI304               |
| Interface de Communication                          |                                        |
| Interface de Communication                          | RS232                                  |
| Interfaces optionnelles                             | RS232                                  |
| Paramètres électriques                              |                                        |
| Alimentation                                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur |
| Prise de courant maximale                           | 5 W                                    |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h                                 |
| Conditions environnementales                        |                                        |
| Température du travail                              | -10 – +40 °C                           |
| Température de stockage                             | -10 – +50 °C                           |
| Humidité relative d'air                             | 10% – 85% RH sans condensation         |
| Terminal                                            | C315                                   |



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Tables antivibratoires  
Alimentateurs  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Câbles d'alimentation de cigare-allume  
Afficheurs  
Câbles RS 232, RS 485

Convertisseur RS 232 – Ethernet  
Sorties de boucle de courant AP2-1  
Convertisseur RS 232 – USB  
Convertisseur RS 232 – RS 485  
Imprimante de tickets de caisse  
Supports, Statifs, bras-supports

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

