



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,l25](https://mirror.radwag.com/it/info,w1,l25)

## MAS 220 Modulo di pesatura



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 g
Portata minima [Min]	10 mg
Intervallo di precarico	22 g
Divisione [d]	0,1 mg
Campo di tara	-220 g
Ripetibilita	0,1 mg
Linearità	±0,2 mg
Tempo di stabilizzazione	3,5 s
Calibrazione	internal (automatic)
Costruzione	
Punteggio IP	IP 32
Struttura	aluminum
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-B

Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø42 mm
Device dimensions	175×236×105 mm
Dimensioni del pacco	515×340×295 mm
Peso netto	3 kg



## Accessori

Tavoli antivibranti  
Tavolo di pesata professionale  
Cavo seriale RS 232, RS 485

RS 232 – USB Converter  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- R Panel [WX-010-0187]
- Software „Development Studio“ RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions

