



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,l25](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,l25)

# MAS 220 Tartım Modülü

WX-016-0066



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg
Ön yük	22 g
Okuma için ırululuęu [d]	0,1 mg
Dara aralıęı	-220 g
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Doęrusallık	$\pm 0,2$ mg
Kararlılık süresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-B

### Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

### Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

### Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø42 mm

Cihaz boyutları 175×236×105 mm

Ambalaj boyutları 515×340×295 mm

Net ağırlık 3 kg



## Aksesuarlar (Additional Fee)

Antivibrasyon masaları  
Profesyonel tartım masaları  
RS 232, RS 485 Kablolari

RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

