



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,l25](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,l25)

## MAS 220 Tartım Modülü



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	220 g
Minimum yük [Min]	10 mg
Ön yük	22 g
Okuma için ıruluđu [d]	0,1 mg
Dara aralıđı	-220 g
Tekrarlanabilirlik	0,1 mg
Dođrusallık	±0,2 mg
Kararlılık süresi	3,5 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 32
Dava	aluminum
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-B

## Elektrik parametreleri

Güç kaynağı 100 – 240 V AC 50/60 Hz

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

Atmosferik nem 40% – 80%

## Fiziksel parametreler

Tartım kefi boyutları ø42 mm

Cihaz boyutları 175×236×105 mm

Ambalaj boyutları 515×340×295 mm

Net ağırlık 3 kg



## Aksesuarlar

Antivibrasyon masaları  
Profesyonel tartım masaları  
RS 232, RS 485 Kabloları

RS 232 – USB Converter  
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

## Yazılım

• RAD Key [WX-010-0005]  
• R-Lab [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Cihaz boyutları

