




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,l40](https://mirror.radwag.com/pl/info,w1,l40)

## Rama do zagłębienia wagi 600 H6 w podłożu



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

#### Parametry fizyczne

Wymiar szalki	800×800 mm
---------------	------------



### Pasuje do

Platformy stalowe wodoodporne  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H