



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,l40

Rama do zagłębienia wagi 600 H6 w podłożu

WX-004-0191



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry fizyczne

Wymiar szalki	800×800 mm
---------------	------------



Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Platformy stalowe wodoodporne
 Waga platformowa nierdzewna H315 4H

Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna HX7.4 H