



More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,l6K

Platformlar PLC/4/3000/C11



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--------------------------------|----------------------|
| Maksimum yük [Max] | 3000 kg |
| Okuma içiñruluđu [d] | 1 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 65 |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| Tartım kefesi | toz kaplı çelik St3S |
| Fiziksel parametreler | |
| Tartım kefesi boyutları | 2000×2000 mm |
| Tartım platformunun yüksekliđi | 120 ± 10 mm |

Okuma dođruluđu - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine bađlı olarak beklenen deđer.



Aksesuarlar

PUK için CY10 terazileri
PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Terazi
PUE 5 tartım terminali
Teraziye yere batırmak için çerçeve
CY10 Hassas Teraziler

PUE C32 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
PUE C315 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
PUE H315 tartım terminali

Cihaz boyutları



| Platform | A | B | H |
|------------|------|------|---------|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z
 PL/4/H7/Z
 PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z
 PL/4/H9/Z
 PL/4/H10/Z



| Platform | A | B | H |
|-----------|------|------|--------|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H



| Platform | A | B | H |
|-------------|------|------|--------|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z