



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,l8N](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,l8N)

## Cavo PT0347.10 Cable

WX-013-0122



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Cavo seriale RS 232: sistemi di pesatura (HRP, MWSH, MWLH) – terminal HY10, PUE5.

Lunghezza cavo: 10 m Lunghezze opzionali: 2 m o 5 m

Si adatta: Piattaforme HRP Modulo di pesatura MWSH Modulo di pesatura MWLH

### Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme HRP verniciata a polvere  
Piattaforme in acciaio inox HRP.H  
Moduli MWLH

Terminale di pesata PUE 5  
Terminale di pesata PUE HY10  
Moduli MWSH