



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,l9C

Waga wielofunkcyjna CY10.1,5.F1.K.M3

WP-125-0007



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk


Zatrząsk maksymalnego
wskazania


Receptury



Sensory podczerwieni



Ważenie zwierząt


Statystyczna kontrola
jakości


Wi-Fi

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	1,5 kg
Obciążenie minimalne [Min]	10 g
Dokładność odczytu [d]	0,5 g
Działka legalizacyjna [e]	0,5 g
Zakres tary	-1,5 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	0,05 g
Czas stabilizacji	2 s

Parametry metrologiczne	
Adiustacja	zewnętrzna
Klasa dokładności OIML	III
Parametry fizyczne	
System poziomowania	manualny
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Długość przewodu	1 m
Wymiar szalki	300×300 mm
Wymiary opakowania S x G x W	570×390×170 mm
Masa netto	6,3 kg
Masa brutto	7,1 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal
Obudowa	Metal + ABS
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waga: 12 – 15V DC 1,6A max; 10–19W*
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-25 – +70 °C
Wielozakresowość	Tak
Cechy użytkowe	
Maksymalna ilość obsługiwanych platform	max.2

Czas stabilizacji zależy od warunków zewnętrznych i dynamiki umieszczania ładunku na szalce; określony dla profilu FAST.

*Pobór mocy zależy od konfiguracji terminala oraz ilości i rodzaju podłączonych urządzeń zewnętrznych.

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

MediaBox
Platformy stalowe malowane proszkowo
Tagi RFID
Zasilacze
Moduły dodatkowych platform
Moduły dodatkowe
Platformy w obudowie plastikowej
Osłony ochronne do wag

Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Przewody RS 232, RS 485
Uchwyty do terminali wagowych
Czytnik linii papilarnych
Konwerter RS 232 - USB
Drukarki paragonowe

Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

Wymiary urządzenia S x G x W

