



# Báscula multifuncional TMX15IR.60.H4.K

WP-119-0024

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,I9Y](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,I9Y)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Dosificación



Etiquetado



Control más/menos



Contar piezas



Recetas



Estadísticas



Controlador de peso

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	60 kg
Minima capacidad	400 g
Legibilidad [d]	20 g
División de legalización [e]	20 g
Rango de tara	-60 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	2 g
Clase OIML	III

### Parámetros físicos

Pantalla	15,6" gráfico color pantalla táctil
----------	-------------------------------------

<b>Parámetros físicos</b>	
Longitud del cable	2,5 m
Dimensión de platillo	500×500 mm
Dimensiones de la unidad de control	560×360×240 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	610×610×570 mm
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 66 / 67 construcción, IP 66 / 67 terminal
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermético), Profibus DP (trabajo en modo slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×enchufe M12 8P o 2×los cables por prensaestopas)
Interfaces opcionales	boton externo PRINT, TARA, START - versión necesaria del terminal instalado 4Entradas / 4Salidas (M12 toma 8P), modulo adicional de la plataforma de bascula (opcional) - max. 3 pieza, parámetros metrológicos como en la plataforma principal
<b>Parámetros electricos</b>	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Potencia consumida por el dispositivo	45 W
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación
<b>Components and software</b>	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT



Additional fee for verification



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora)  
 Lector de tarjetas transpondedor  
 Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)  
 Cables de corriente (Bascula a Ethernet)  
 Pantallas  
 Cables RS 232, RS 485  
 Escáner de códigos de barra

Impresoras de etiquetas  
 Módulos adicionales de la plataforma  
 Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Pesas de clase F1 - cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos  
 Cable USB (Bascula a Impresora)  
 Convertidor RS 232 a USB

## Programas (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-LAB [WX-010-0080]

• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]