



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,IAI](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,IAI)

# MAS.220.R1 Modulo di pesatura

WX-016-0340



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	220 g
Intervallo di precarico	22 g
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilita	0,12 mg
Linearità	±0,2 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	external
Costruzione	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232

Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø56 mm
Device dimensions L x P x A	231x115x120 mm
Peso net	1,6 kg



## Accessori (Additional Fee)

Tavoli antivibranti  
 Terminale R (WDM-8)

Cavo seriale RS 232, RS 485

## Software (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]