



More information on the website  
[mirror.radwag.com/fr/info,w1,IG6](http://mirror.radwag.com/fr/info,w1,IG6)

# Balance à plateforme C315.4.600.C8

WP-230-0010



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Internal battery



Peak hold



Newton unit  
measurement



GLP Procedures



Animal weighing



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

| Paramètres métrologiques                                      |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Capacité maximale [Max]                                       | 600 kg  |
| Capacité minimale [Min]                                       | 4 kg    |
| Précision de lecture [d]                                      | 0,2 kg  |
| Échelon de légalisation [e]                                   | 0,2 kg  |
| Étendue de tare                                               | -600 kg |
| Précision de lecture maximale pour les balances non vérifiées | 50 g    |
| Classe de précision OIML                                      | III     |

| Paramètres physiques                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Afficheur                                           | 4,3" LCD (rétro-éclairé)                             |
| Longueur de câble                                   | 3 m                                                  |
| Dimension du plateau                                | 1200×1200 mm                                         |
| Hauteur de plate-forme de balance                   | 120 ± 10 mm                                          |
| Dimensions de colis L x P x H                       | 1300×1300×500 mm                                     |
| Masse de balance avec le terminal                   | 110 kg                                               |
| Construction                                        |                                                      |
| Degré de protection                                 | IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 43 terminal |
| Interface de Communication                          |                                                      |
| Interface de Communication                          | RS232                                                |
| Interfaces optionnelles                             | RS232                                                |
| Paramètres électriques                              |                                                      |
| Alimentation                                        | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur               |
| Prise de courant maximale                           | 5 W                                                  |
| Temps de travail avec l'alimentation d'accumulateur | max 8h                                               |
| Conditions environnementales                        |                                                      |
| Température du travail                              | -10 – +40 °C                                         |
| Humidité relative d'air                             | 10% – 85% RH sans condensation                       |



Additional fee for verification



## Accessoires (Additional Fee)

Alimentateurs  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Supports, Statifs, bras-supports  
Câbles d'alimentation de cigare-allume  
Afficheurs  
Rampes  
Câbles RS 232, RS 485


Cadre pour enfoncer la balance dans le sol  
Convertisseur RS 232 – Ethernet  
Sorties de boucle de courant AP2-1  
Convertisseur RS 232 – USB  
Convertisseur RS 232 – RS 485  
Imprimante de tickets de caisse

## Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H



|         | A    | B    | H       |
|---------|------|------|---------|
| C6      | 800  | 800  | 120 ±10 |
| C7      | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| C8      | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| C8/9    | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| C9      | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| 6000.C9 | 1500 | 1500 | 160 ±10 |