




More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,lH9](https://mirror.radwag.com/ja/info,w1,lH9)

# TMX15IR.60.H5.K 多機能はかり

WP-119-0028



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## データシート

### 計測パラメータ

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max]       | 60 kg  |
| 最小荷重               | 400 g  |
| 最小表示 [d]           | 20 g   |
| 法定計量時の単位 [e]       | 20 g   |
| 風袋範囲               | -60 kg |
| 非検定用はかりの最大可読性 (目量) | 2 g    |
| OIMLクラス            | III    |

### 物理的パラメータ

|        |                    |
|--------|--------------------|
| ディスプレイ | 15,6" セル ワイヤー 赤外線式 |
|--------|--------------------|

| 物理的パラメータ       |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ケーブル長          | 2,5 m                                                                                                                                                                                  |
| 計量皿寸法          | 600×600 mm                                                                                                                                                                             |
| 制御デバイスの寸法      | 560×360×240 mm                                                                                                                                                                         |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ   | 710×710×570 mm                                                                                                                                                                         |
| 工事中            |                                                                                                                                                                                        |
| 保護クラス          | IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 円筒形                                                                                                                                                   |
| 通信インターフェース     |                                                                                                                                                                                        |
| 通信インターフェース     | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 入力), Profibus DP (SLAバッテリー内蔵の電源ケーブル), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×個 M12 8P およびバッテリー 2×フォトアイソレーション入力) |
| オプションのインターフェース | 正味 - .ICモデルのみ、GLPレポート, 外部質量標準 - max. 3 お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ, 排水容器                                                                                                              |
| 電気的パラメータ       |                                                                                                                                                                                        |
| 電源             | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                |
| 消費電力           | 45 W                                                                                                                                                                                   |
| 環境条件           |                                                                                                                                                                                        |
| 動作温度           | 0 – +40 °C                                                                                                                                                                             |
| 相対湿度           | 10% – 85% RH 温度における                                                                                                                                                                    |
| コンポーネントとソフトウェア |                                                                                                                                                                                        |
| オペレーティング・システム  | Microsoft Windows 11 IoT                                                                                                                                                               |



Additional fee for verification



## アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 バーコードスキャナ

ラベルプリンタ  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 USBアダプタ  
 レシートプリンタ  
 F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-Lab [WX-010-0080]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]