

# Balanza WLY 0,6/1,2.D2.CCE

WK-307-1034





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Funciones**

Dosificación	

Etiquetado

-OK+ Control más/menos

% Desviaciones porcentuales

Resumiendo pesajes

Contar piezas

Cierre de la indicación máxima

Recetas

Medición en Newtons

Estadísticas

Controlador de peso

Sensores infrarrojos

Pesar animales

Pesaje diferencial

Control de contenido envasado

Memoria Alibi

#### **Datos tecnicos**

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	0,6 / 1,2 kg
Minima capacidad	5 g
Legibilidad [d]	0,1 / 0,2 g
División de legalización [e]	0,1 / 0,2 g
Rango de tara	-1,2 kg
Repetibilidad	0,1 / 0,2 g

Parámetros metrológicos				
Linealidad	±0,1 / 0,2 g			
Tiempo de estabilización	3 s			
Calibración	externa			
Clase OIML	II			
Paramètros físicos				
Sistema de nivelación	semiautomático - LevelSENSING			
Pantalla	5,7" Pantalla táctil resistiva en color			
Longitud del cable	1 m			
Dimensión de platillo	195×195 mm			
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	530×310×150 mm			
Masa neta	2,7 kg			
Masa bruta	3,6 kg			
Construcción				
Grado de protección	IP 43			
Interface de comunicación				
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi			
Parámetros electricos				
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 10 – 28V DC 1A max			
Condiciones ambientales				
Temperatura de trabajo	+15 - +30 °C			
Temperatura de almacenamiento	-25 - +70 °C			
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación			

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### **Accesorios (Additional Fee)**

Lector de tarjetas transpondedor Adaptadores de corriente Cables RS 232 (Bascula a Impresora) Cables de corriente desde mechero de automóvil Escáner de códigos de barra Pasaje debajo del platillo Cables RS 232, RS 485 Impresoras de etiquetas Módulos adicionales Pantallas
Cables Entradas/Salidas
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Salidas del bucle de corriente AP2-1
Módulos adicionales de la plataforma

Convertidor RS 232 a USB

### **Programas (Additional Fee)**

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- · Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]

## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

