



Balanza WLY 0,6/1,2.D2.CCE

















WK-307-1034

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,lKY



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

-  Dosificación
-  Etiquetado
-  Control más/menos
-  Desviaciones porcentuales
-  Resumiendo pesajes
-  Contar piezas
-  Cierre de la indicación máxima
-  Recetas
-  Medición en Newtons
-  Estadísticas
-  Controlador de peso
-  Sensores infrarrojos
-  Pesar animales
-  Pesaje diferencial
-  Control de contenido envasado
-  Memoria Alibi

Datos técnicos

| Parámetros metrológicos | |
|------------------------------|--------------|
| Maxima capacidad [Max] | 0,6 / 1,2 kg |
| Minima capacidad | 5 g |
| Legibilidad [d] | 0,1 / 0,2 g |
| División de legalización [e] | 0,1 / 0,2 g |
| Rango de tara | -1,2 kg |
| Repetibilidad | 0,1 / 0,2 g |

| Parámetros metrológicos | |
|--------------------------------------|---|
| Linealidad | ±0,1 / 0,2 g |
| Tiempo de estabilización | 3 s |
| Calibración | externa |
| Clase OIML | II |
| Parámetros físicos | |
| Sistema de nivelación | manual |
| Pantalla | 5,7" Pantalla táctil resistiva en color |
| Longitud del cable | 1 m |
| Dimensión de platillo | 195×195 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 530×310×150 mm |
| Masa neta | 2,7 kg |
| Masa bruta | 3,6 kg |
| Construcción | |
| Grado de protección | IP 43 |
| Interface de comunicación | |
| Conectividad | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi |
| Parámetros electricos | |
| Alimentación | Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 10 – 28V DC 1A max |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura de trabajo | +15 – +30 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 – +70 °C |
| Humedad relativa de aire | 10% – 85% RH sin condensación |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accesorios (Additional Fee)

Lector de tarjetas transpondedor
Adaptadores de corriente
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables de corriente desde mechero de automóvil
Escáner de códigos de barra
Pasaje debajo del platillo
Cables RS 232, RS 485
Impresoras de etiquetas
Módulos adicionales


Pantallas
Cables Entradas/Salidas
Teclado, manipuladores
Soportes, brazos
Impresoras de recibos
Pesas de clase F1 -
cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB

Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al



F1 version



D2 version



C2 version

