

# WLY 0.6/1.2.D2.PGC はかり

WK-307-1034



Percent Weighing



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能

Dosing

Labelling

-0K+ Plus/Minus Control

Parts counting

Parts counting

Totalizing Parts counting Peak hold A Formulation

Newton unit

Statistics

-OK+ Checkweighing

IR sensors

Animal weighing Differential weighing Packaged Goods Control P ALIBI Memory

#### データシート

measurement

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	0,6 / 1,2 kg
最小荷重	5 g
最小表示 [d]	0,1 / 0,2 g
法定計量時の単位 [e]	0,1 / 0,2 g
風袋範囲	-1,2 kg
繰返し性	0,1 / 0,2 g

計測パラメータ	
直線性	±0,1 / 0,2 g
安定化時間	3 s
調整	ワイヤー + シールド
OIMLクラス	II
物理的パラメータ	
レベリングシステム	ミクロ天秤 - LevelSENSING
ディスプレイ	5インチグラフィックカラータッチスクリーン
ケーブル長	1 m
計量皿寸法	195×195 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	530×310×150 mm
正味重量	2,7 kg
総重量	3,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー 保護用ネジ): 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A ミクロ天秤: 10 – 28V DC 1A max
環境条件	
動作温度	+15 - +30 °C
保管温度	-25 - +70 °C
相対湿度	10% - 85% RH 温度における

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

トランスポンダー式カードリーダー 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル バーコードスキャナ 底部吊り下げ計量 RS 232、RS 485 ケーブル ラベルプリンタ 追加モジュール ディスプレイ
IN/OUT ケーブル
キーパッド、外部スイッチ
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
AP2-1 電流ループユニット
追加計量プラットフォームモジュール
RS 232 - USB コンバータ

### ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- ・Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]

- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

