



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,IM5](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,IM5)

## WLY 60/C2/R 上皿天秤

WL-219-0017



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### 機能

- |                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation      |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  IR sensors       |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  ALIBI Memory       |                                                                                                        |

### データシート

| 計測パラメータ      |        |
|--------------|--------|
| 最大ひょう量 [Max] | 60 kg  |
| 最小表示 [d]     | 1 g    |
| 法定計量時の単位 [e] | 10 g   |
| 風袋範囲         | -60 kg |
| 繰返し性         | 1,5 g  |
| 直線性          | ±3 g   |

| 計測パラメータ      |                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安定化時間        | 3 s                                                                                                                               |
| OIMLクラス      | II                                                                                                                                |
| 物理的パラメータ     |                                                                                                                                   |
| レベリングシステム    | 手動                                                                                                                                |
| 計量皿寸法        | 400×500 mm                                                                                                                        |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm                                                                                                                    |
| 正味重量         | 12,5 kg                                                                                                                           |
| 総重量          | 15 kg                                                                                                                             |
| 工事中          |                                                                                                                                   |
| 保護クラス        | IP 43                                                                                                                             |
| 通信インターフェース   |                                                                                                                                   |
| 通信インターフェース   | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi                                                                              |
| 電気のパラメータ     |                                                                                                                                   |
| 電源           | 校正用テーブル,<br>防振台,<br>水温測定用プローブ,<br>排水用シンク,<br>アームレスト,<br>排水容器: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>マイクロ天秤: 10 – 28V DC 1A max |
| 環境条件         |                                                                                                                                   |
| 動作温度         | +15 – +30 °C                                                                                                                      |
| 保管温度         | -25 – +70 °C                                                                                                                      |
| 相対湿度         | 10% – 85% RH 温度における                                                                                                               |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
トランスポンダー式カードリーダー  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
バーコードスキャナ  
底部吊り下げ計量  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ラベルプリンタ  
追加モジュール


ディスプレイ  
IN/OUT ケーブル  
キーボード、外部スイッチ  
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
レシートプリンタ  
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット  
AP2-1 電流ループユニット  
追加計量プラットフォームモジュール  
RS 232 – USB コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)



- E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Label Editor R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



F1 version



D2 version



C2 version

