

# Balance WPY 1,5/3.D2.CPP WK-308-1002





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### **Fonctions**

	Dosing	0753	Labelling	- <u>0K</u> +	Plus/Minus Control	%	Percent Weighing
Σ	Totalizing	•••	Parts counting	MAX	Peak hold		Formulation
<b>/</b>	Newton unit measurement	<u>.al</u>	Statistics	- <u>OK</u> +	Checkweighing	4	IR sensors
4	Animal weighing		Differential weighing	$\bigcirc$	Packaged Goods Control		ALIBI Memory

# Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques			
Capacité maximale [Max]	1,5 / 3 kg		
Capacité minimale [Min]	10 / 20 g		
Précision de lecture [d]	0,5 / 1 g		
Étendue de tare	-3 kg		
Classe de précision OIML	III		

Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Longueur de câble	1 m
Dimension du plateau	195×195 mm
Dimensions de colis L x P x H	530×310×150 mm
Dimensions de colis L x P x H	530×310×150 mm
Dimensions de colis L x P x H	530×310×150 mm
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 - +40 °C
Humidité relative d'air	10% – 85% RH sans condensation

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## **Accessoires (Additional Fee)**

Lecteurs de cartes à transpondeur Alimentateurs Câbles RS 232 (balance – imprimante) Câbles d'alimentation de cigare-allume Lecteurs de code-barres Câbles RS 232, RS 485 Imprimantes d étiquettes Afficheurs Câbles d'Entrées/ de Sorties
Claviers, manipulateurs
Supports, Statifs, bras-supports
Imprimante de tickets de caisse
Poids de classe F1 cylindrique à bouton sans cavité d'ajustage, ensembles
Sorties de boucle de courant AP2-1
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB

### **Software (Additional Fee)**

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]