



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,ITA](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,ITA)

## Platformlar PL/4/1500/H9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 kg
Okuma için ğruluđu [d]	500 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 68
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	1500×1500 mm
Tartım platformunun yüksekliđi	88 mm

**Okuma dođruluđu** - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine bađlı olarak beklenen deđer.



### Aksesuarlar

PUE 5 tartım terminali  
Teraziye yere batırmak için çerçeve  
PUE 7.1 tartım terminali

PUE HX7 tartım terminali  
PUE HY10 tartım terminali

## Cihaz boyutları



Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
 PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z  
 PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z