

## Termómetro de control GT105k-12/Z

WX-003-0016





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Descripción

Termometro esta destinado para los analizadores de humedad. Posibilidad de la medida de la temparatura usando sensor en el cable. El termómetro tiene una carcasa totalmente resistente al agua y una función de apagado automático que evita la descarga accidental de la batería. Batería alimentado 3 x 1.5V (LR44). Opcionalmente ofrecemos un certificado de calibración del termómetro.

## Trabaja con (Additional Fee)

Analizador de Humedad MA X7.IC.A Analizador de HumedadMA 5Y Analizador de Humedad MA X7.A Analizador de HumedadMA 5Y.IC Analizador de HumedadMA R