



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,IU3](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,IU3)

## GT105k-12/Z Termometro di controllo



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Caratteristiche generali

Il termometro di controllo è progettato per lavorare in cooperazione con le termobilance RADWAG. Permette di misurare la temperatura di essiccazione utilizzando un sensore con cavo di collegamento premontato. La serie GT105k-12 garantisce una struttura a tenuta d'acqua (waterproof) e la funzione di autospegnimento per preservare la vita delle batterie. Viene alimentato con tre batterie da 1,5V (LR44). È disponibile come opzione una versione fornita con certificato di calibrazione.

### Compatibile con

Termobilancia MA X7.IC.A  
Termobilancia MA 5Y  
Termobilancia MA X2.IC.A  
Termobilancia MA X2.A

Termobilancia MA X7.A  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Termobilancia MA R