



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,IU3

GT105k-12/Z Termometro di controllo



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Il termometro di controllo è progettato per lavorare in cooperazione con le termobilance RADWAG. Permette di misurare la temperatura di essiccazione utilizzando un sensore con cavo di collegamento premontato. La serie GT105k-12 garantisce una struttura a tenuta d'acqua (waterproof) e la funzione di autospegnimento per preservare la vita delle batterie. Viene alimentato con tre batterie da 1,5V (LR44). È disponibile come opzione una versione fornita con certificato di calibrazione.

Compatibile con

Termobilancia MA X7.IC.A
Termobilancia MA 5Y
Termobilancia MA X2.IC.A
Termobilancia MA X2.A

Termobilancia MA X7.A
Termobilancia MA 5Y.IC
Termobilancia MA R