



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,IU3

Termometr kontrolny GT105k-12/Z



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Opis

Termometr przeznaczony do wagosuszarek.

Umożliwia pomiar temperatury za pomocą czujnika na kablu.

Termometr ma w pełni wodoszczelną obudowę oraz funkcję automatycznego wyłączenia, która uniemożliwia przypadkowe rozładowanie baterii. Zasilanie bateryjne 3 x 1.5V (LR44).

Opcjonalnie oferujemy świadectwo wzorcowania termometru.

Pasuje do

Wagosuszarka MA X7.IC.A
Wagosuszarka MA 5Y
Wagosuszarki MA X2.IC.A
Wagosuszarki MA X2.A

Wagosuszarka MA X7.A
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R